

**TC.T 110204, Tipo: HU7310****Dados do pedido**

Número do pedido	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	N
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Quebra-apanas	AM
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCGT 110204
Número de trocas/cortes	3

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar