

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	270314 6,2/1,5
GTIN	4045197466839
Classe de artigo	21I

## Descrição

### Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

## Descrição técnica

Ø da haste d	6 mm
Distância entre o centro das pontas L <sub>3</sub>	3 mm
Ø mínimo D <sub>min.</sub>	6,2 mm
profundidade máxima de corte t <sub>máx.</sub>	1,8 mm
Série	Micro
Projeção L <sub>1</sub>	20 mm
Atributo do nome do produto	L <sub>1</sub> = 20 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
interrompido	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado