

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270330 4,2/1
GTIN	4045197465764
Classe de artigo	21I

Descrição

Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

Descrição técnica

Ø da haste d	4 mm
Distância entre o centro das pontas L ₃	1,95 mm
Ø mínimo D _{min.}	4,2 mm
profundidade máxima de corte t _{máx.}	0,8 mm
Raio R	0,5 mm
Série	Micro
Projeção L ₁	15 mm
Atributo do nome do produto	L ₁ = 15 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		

Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
interrompido	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado