



## Lanterna frontal LED-EX Vizion 2 com pilha, Tipo: 1



### Dados do pedido

Número do pedido	081519 1
GTIN	032705170108
Classe de artigo	08C

### Descrição

**Modelo:**

Lanterna frontal protegida contra explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável. Lanterna frontal LED plana e leve. Iluminação ideal graças ao ângulo de radiação ajustável, 3 níveis de luz e 3 formas de feixe selecionáveis. Módulo LED removível para uso como luz fixa / luz de trabalho. Com fita de borracha antiderrapante para capacete (fita têxtil disponível como opção).

**Função:**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui pilhas – (3× AAA).

### Descrição técnica

Alimentação de energia	A pilhas
Ø da cabeça	45 mm
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 21
Alcance de iluminação	60 m
Designação do fabricante	Vizion 2

Fluxo luminoso	60 - 250 lm
Tipo de pilha	Micro, AAA
Cor da caixa	amarelo
Número de pilhas incluídas	3
Período de iluminação	3,5 - 30 h
Peso	113 g
Tipo de proteção IP	IP 67
estrutura química	Manganês alcalino
recarregável	não
Iluminação de intensidade regulável	não
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Tipo de produto	Lanterna frontal

## Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081551 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081552 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081553 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081554 LR3
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR3	081559 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3