

Garant**Microinserto de copiar interior direito, L1 = 16 mm, Ø Dmín.: 5,2****Dados do pedido**

Número do pedido	270272 5,2
GTIN	4045197466501
Classe de artigo	21I

Descrição**Utilização:**

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

Descrição técnica

Ø da haste d	5 mm
profundidade máxima de corte t _{máx.}	0,95 mm
Ø mínimo D _{mín.}	5,2 mm
Distância entre o centro das pontas L ₃	2,45 mm
Raio R	0,2 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,05 mm/U
Avanço f em INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Avanço f em INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Série	Micro
Projeção L ₁	16 mm
Atributo do nome do produto	L ₁ = 16 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		