

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	273835 20/3
GTIN	4045197517319
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade. 10xw

Instrução:

\varnothing máximo = \varnothing da peça de trabalho limitado devido ao design.

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.

Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

Descrição técnica

Parafuso	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Largura de incisão w	3 mm
Largura funcional L_4	21,5 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	30 mm
Comprimento da cabeça L_1	49 mm
Comprimento total L	108 mm
Série	Eco
\varnothing máximo	60 mm

Largura da haste b	20 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 6	279815 6
---------------------------	----------