



Lanterna de bolso LED-EX com pilhas, Tipo: 3AA



Dados do pedido

Número do pedido	081521 3AA
GTIN	032705100143
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso protegida contra explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável.

Lanternas LED de alto desempenho resistentes a choques, à prova de pó e impermeáveis.

Com **tecnologia refletora LED. Lanterna LED de mão e de capacete em materiais retardadores de chamas.** Feixe direcionado largo, ideal para combate a incêndios e frio extremo.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Período de iluminação	8 h
Ø da cabeça	35 mm
Cor da caixa	GREY
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20
Tipo de pilha	Mignon, AA
Número de pilhas incluídas	3
Fluxo luminoso	150 lm
Peso	139 g

Tipo de proteção IP	IP 67
Comprimento total	135 mm
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Alcance de iluminação	95 m
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081551 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081552 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081553 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081554 LR6
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR6	081559 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6