

Garant**Pastilha de corte reversível VCMT para acabamento 50 unidades, HB7120-1, Tamanho: 110302****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3567 110302
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110302
Aplicação principal	M
Profundidade de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,15 mm
#Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 mm/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,75 mm
Índice	261364 HB7120-1
Material de corte	HM
N.º peças	50
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tolerância	M

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tipo	HB7120-1
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	VS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG3567 110302