

VBMT 160408, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	HQ
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 450 m/min
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar