

VCGT 160404 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: TWF**Dados do pedido**

Número do pedido	265897 TWF
GTIN	4045197452887
Classe de artigo	21L

Descrição**Modelo:**

PCD – diamante policristalino, grão fino. Acabamento, aresta de corte afiada para baixa pressão de corte.

Utilização:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descrição técnica

Modelo das arestas de corte	TWF
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,3 - 1 mm
Avanço f	0,03 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c para G(C)FK	400 - 900 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c para alumínio < 10% Si	400 - 3500 m/min

Tipo	PKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	PKD
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGT 160404 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	PKD
Ângulo de corte	6 grau
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar