

DCGT 070202 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: TWM**Dados do pedido**

Número do pedido	265832 TWM
GTIN	4045197449030
Classe de artigo	21L

Descrição**Modelo:**

PCD – diamante policristalino, grão fino. Maquinagem geral, aresta de corte estável para grandes volumes de maquinagem.

Utilização:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidade de corte v_c para G(C)FK	400 - 900 m/min
Modelo das arestas de corte	TWM
Velocidade de corte v_c para alumínio < 10% Si	400 - 3500 m/min
Velocidade de corte v_c para metais não ferrosos	300 - 2200 m/min
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U

Raio do canto	0,2 mm
Tipo	PKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	PKD
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 070202 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	PKD
Ângulo de corte	6 grau
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar