

Elemento de base HiPer-Drill, 8×D, Ø DC: 39mm



Dados do pedido

Número do pedido	231615 39
GTIN	4062406641610
Classe de artigo	215

Descrição

Versão:

- **Avanços e desempenho máximos graças a geometrias e materiais perfeitamente adaptados.**
- **Posicionamento preciso do inserto de corte através do assento de pastilha prismático e aperto seguro através do orifício central.**
- **Alta precisão de concentricidade no estado montado.**
- **Apoio da haste para uma estabilidade ideal durante a utilização.**

Utilização:

Uso estacionário e rotativo. Para furos até precisão IT9.

Recomendação:

Realizar o furo piloto.

Nota:

Dimensões adicionais até Ø 50,99 mm disponíveis a pedido.

O parafuso de aperto tem de ser substituído a cada quinta troca de inserto de corte.

Para uma concentricidade ideal, fixar no mandril de expansão hidráulico (p. ex., n.º 302026 tam. 20).

Fixar sempre a broca o mais curta possível para uma estabilidade ideal.

Reduzir os valores v_c em 20%.

Para uma utilização fiável da broca, é necessário um furo piloto prévio $1,5 \times D$ com a broca 231600 do mesmo tamanho e tipo de inserto de corte. **A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual.**

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Comprimento útil L_1	328 mm
Comprimento total L	453 mm

Parafuso tensor	231999 25IP
Comprimento da haste L _s	70 mm
Ø haste D _s	40 mm
Série	HiPer-Drill
área de Ø D _c	39 - 40,99 mm
Versão	8xD
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Parafuso Torx Plus® Acionamento 25IP	231999 25IP