


DCGT 11T304 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: TWF**Dados do pedido**

Número do pedido	265852 TWF
GTIN	4045197452788
Classe de artigo	21L

Descrição**Modelo:**

PCD – diamante policristalino, grão fino. Acabamento, aresta de corte afiada para baixa pressão de corte.

Utilização:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c para alumínio < 10% Si	400 - 3500 m/min
Avanço f	0,03 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c para G(C)FK	400 - 900 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Modelo das arestas de corte	TWF
Profundidade de corte a_p	0,3 - 1 mm
Condição de corte	contínuo

Tipo	PKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	PKD
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T304 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	PKD
Ângulo de corte	6 grau
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar