

Fresa de desbaste HSS-Co8, sem revestimento, Ø js14 DC: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	192520 16
GTIN	4045197106698
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:****Com perfil de cordão retificado em relevo.**

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

- **Sulcos de aparas largos e finamente polidos.**
- **Ângulo de corte especial para alumínio e metais não ferrosos.**

Vantagem:Os grandes espaços entre dentes são adequados **para grandes volumes de maquinagem.****Descrição técnica**

Avanço f_z para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta	0,075 mm
Ø das lâminas D_c	16 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,5 mm
Número de dentes Z	3
Ø haste D_s	16 mm
Comprimento total L	123 mm
Comprimento da lâmina L_c	63 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	js14
Ângulo espiral	36 grau

Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresagem	WR
Refrigeração interior	não
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		