

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273720 3 |
| GTIN | 4045197579072 |
| Classe de artigo | 21J |

Descrição técnica

| | |
|--|--|
| Tolerância da largura de incisão w | ±0,03 mm |
| Largura de incisão w | 3 mm |
| Avanço f | 0,05 - 0,2 mm/U |
| Profundidade de corte a _p | 0,4 - 1,5 mm |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | Cermet |
| Revestimento | sem revestimento |
| Aplicação principal | P |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | CU7025 |
| Raio do canto R | 0,4 mm |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| seco | adequado | | |