

**VC.T 110304, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Quebra-aperas	VM
Tipo	HB7120-1
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar