

Garant

**Lâmina de serra circular de metal duro Ângulo de inclinação positivo,
Ø×perfuração: 250X32F**



Dados do pedido

Número do pedido	179600 250X32F
GTIN	4045197095916
Classe de artigo	11T

Descrição

Versão:

Dentado de alto desempenho com pré-corte e reparação de roscas. As plaquetas trapezoidais de metal duro cortam facilmente e produzem superfícies de corte limpas.

Vantagem:

Particularmente adequada para material de perfil anodizado duro.

Utilização:

Em máquinas de alta velocidade.

F = Dentado fino para perfis de paredes finas ou placas com uma espessura de parede de até 5 mm.

M = Dentado médio para perfis e tubos com uma espessura de parede acima de 5 mm.

G = Dentado grosso para material sólido, como lingotes e barras.

Ângulo de corte positivo de 5° para um corte suave e sem rebarbas em máquinas com avanço da folha de serra a partir de baixo ou na horizontal. Muito adequada para cortes de formato, meia-esquadria e longitudinais em perfis e em material sólido.

Nota:

- **Velocidade de corte recomendada: 40 – 80 m/s, usar o menor valor possível para materiais mais duros, como ligas, latão ou bronze.**
- **Prestar especial atenção a avanço uniforme; evita danos.**

Ficha de dados

- Versões adicionais a pedido.
- Outras folhas de serra circular encontram-se no catálogo, volume 2.

Descrição técnica

indicado para marca de serra	Kaltenbach
Divisão t	9,8 mm
Ø do furo	32 mm
Ø	250 mm
Espessura	3,2 mm
Número de dentes Z	80
Equipamento	HM
Círculo primitivo do orifício arrastador	63 mm
Número de orifícios arrastadores	2
Ø do furo arrastador	11 mm
Material de corte	HM
indicado para material	Metal
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Folha de serra circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
CuZn	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	adequado		
Ar	condicionalmente adequado		