

Fresa de desbaste, TiAlN, Ø DC: 6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	192850 6
GTIN	4045197108203
Classe de artigo	12W

Descrição**Modelo:****Perfil de cordão fino com retificação em relevo.**

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Alternativa económica.

Descrição técnica

Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm ²	0,01 mm
Número de dentes Z	3
Largura do chanfro de canto a 45°	0,3 mm
Ø das lâminas D_c	6 mm
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento total L	57 mm
Comprimento da lâmina L_c	13 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	js12
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS Co 8

Norma	DIN 844
Perfil de fresagem	HR
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		