

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade. 6,5xw

Instrução:

\varnothing máximo = \varnothing da peça de trabalho limitado devido ao design.

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.

Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	20 mm
Largura de incisão w	3 mm
Comprimento da cabeça L_1	35 mm
Parafuso	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Largura funcional L_4	12 mm
Comprimento total L	150 mm
\varnothing máximo	40 mm
Largura da haste b	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não

perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 4	279815 4
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15