Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 16,01-X

Dados do pedido

Número do pedido	122502 16,01-X
GTIN	4062406661830
Classe de artigo	12F

Descrição

Modelo:
As arestas de corte principais retas e um **perfil especial de ranhuras** garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Instrução:
Comprimento dos canais de aparas $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$. Tempo de entrega: 10 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 5 unidades
Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Norma	DIN 6537 K
Comprimento total L	123 mm
⌀ haste D_s	18 mm
Comprimento dos canais de aparas L_c	73 mm
Tolerância de ⌀ nominal	h7
área de ⌀	16,01 - 18 mm
Série	Pro Steel

Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Versão	4×D
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm²	adequado		
Aço < 750 N/mm²	adequado		
Aço < 900 N/mm²	adequado		
Aço < 1100 N/mm²	adequado		
Aço < 1400 N/mm²	adequado		
INOX < 900 N/mm²	adequado		
INOX > 900 N/mm²	condicionalmente adequado		
GG	adequado		
GGG	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		