

 kurtz ersa

Dados do pedido

Número do pedido	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Classe de artigo	04C

Descrição

Modelo:

Pistola de soldar invulgarmente leve e sem transformador com elemento de aquecimento PTC. **Tempo de aquecimento aprox. 20 segundos.** Pressionando periodicamente é possível adaptar o fornecimento de calor ao consumo de calor do local de solda. Ponta de solda aquecida internamente de alta eficiência. Cabo de alimentação 1,5 m.

Utilização:

Especialmente na área da montagem e reparação, uma vez que o soldador pode ser usado de forma universal **na área de aplicação de 15 – 100 W** (como ferro de soldar padrão).

Descrição técnica

Temperatura da ponta de solda após 3 minutos	350 °C
Potência de aquecimento	150 W
Largura da ponta de solda	3,2 mm
Potência de aquecimento	75 W
Peso sem cabo de alimentação	100 g
Tipo ERSA	960ED
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Ferro de soldar

Acessórios

Ponta de solda Designação do fabricante 832CDLF	082400 832CDLF
Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø do fio de solda 1	082365 1
Ponta de solda Designação do fabricante BDLF	082400 BDLF
Bomba de dessoldar PDD03, plástico, antiestática	082355
Fio de solda sem chumbo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolo 250 g Ø do fio de solda 1,5	082365 1,5
Ponta de solda Designação do fabricante 832EDLF	082400 832EDLF
Ponta de solda Designação do fabricante 832SDLF	082400 832SDLF