



Dados do pedido

Número do pedido	082250 75
GTIN	4003008061574
Classe de artigo	04C

Descrição

Modelo:

Ferro de soldar a gás ergonómico com **confortável ignição piezoelétrica**. Enchimento com gás butano comercial (como isqueiros a gás).

Utilização:

Durante trabalhos de manutenção e reparação, especialmente quando não existe alimentação elétrica ou a corrente foi desligada.

Material fornecido:

Inclui pontas de solda em forma de cinzel 1,0; 2,4; 3,2 e 4,8 mm. Bico de chama (até máximo 1400 °C), bico de gás quente (até máximo 700 °C), lâmina incandescente, chapa refletora para o encolhimento de tubos retráteis, esponja de limpeza e recipiente de esponja, numa prática caixa de plástico.

Descrição técnica

Peso do ferro de solda a gás	73 g
Tempo de funcionamento por cada enchimento de gás	30 - 90 min
Tipo de ignição	Ignição piezoelétrica
Tempo de aquecimento	aprox. 46 s
Temperatura máxima da ponta de solda	580 °C
Potência de aquecimento regulável de modo contínuo	15 - 75 W
Largura da ponta de solda	1 - 4,8 mm
Tipo de gás	Gás butano

Tipo de produto

Ferro de soldar

Acessórios

Ponta de solda Designação do fabricante G072KN

082400 G072KN