


Fresa frontal cilíndrica N, sem revestimento, Ø×largura js16: 50X25mm**Dados do pedido**

Número do pedido	181000 50X25
GTIN	4045197096265
Classe de artigo	11U

Descrição**Modelo:**

As fresas cortam na circunferência e frontalmente.

Utilização:

Tipo N = Dentado normal, espiral de 30°.

Instrução:

Os tam. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 só podem ser fixados através da ranhura longitudinal.

f_z para $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Descrição técnica

Ø do furo H7	22 mm
Número de dentes Z	8
Ø das lâminas D_c	50 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,07 mm
Modelo da haste	com perfuração
Altura total	25 mm
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 841
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	js16
Alojamento da fresa frontal cilíndrica	Com ranhura de ajuste
Ângulo espiral	30 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Refrigeração interior	não
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa cilíndrica

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		