


Garant**Fresa frontal cilíndrica W, sem revestimento, Ø×largura js16: 40X32****Dados do pedido**

Número do pedido	181700 40X32
GTIN	4045197096579
Classe de artigo	11U

Descrição**Versão:**

As fresas cortam na circunferência e frontalmente.

Utilização:

Tipo W = Dentado grosso, espiral de 40°.

Nota:

f_z para $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Descrição técnica

Número de dentes Z	3
Ø das lâminas D_c	40 mm
Ø do furo H7	16 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,07 mm
Modelo da haste	com perfuração
Altura total	32 mm
Revestimento	sem revestimento

Material de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Tipo	W
Tolerância de Ø nominal	js16
Alojamento da fresa frontal cilíndrica	Com ranhura de ajuste
Ângulo espiral	40 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Refrigeração interior	não
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa cilíndrica

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		