

## Inserto de troca rápida para mandril de corte de roscas MLA, para tamanho de pinças de aperto ER: 16



### Dados do pedido

Número do pedido	338120 16
GTIN	4045197336170
Classe de artigo	31M

### Descrição

**Indicado para:**

Mandril de corte de roscas de troca rápida MLA com compensação mínima de comprimento n.º 338100 – 338121.

**Acessórios especiais:**

Pinças de aperto para broca de rosca ER, ver n.º 309399– 309447.

### Descrição técnica

Ø d	20 mm
para pinças de aperto ER	16 mm
Ø da área de aperto D <sub>1</sub>	2 - 10 mm
para área de corte	M3 – M12
Projeção L	24 mm
Ø exterior D	28 mm
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610	16
binário de aperto máximo	60 Nm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

