

Garant

Escareador de alto rendimento de MDI GARANT Master Titan Furo passante HPC, TiAlN, Ø nominal DC: 4



Dados do pedido

Número do pedido	164410 4
GTIN	4062406698119
Classe de artigo	10P

Descrição

Versão:

Escareadores HPC especiais da mais recente geração para o **processamento de titânio**, com geometria melhorada das arestas de corte e substrato de metal duro avançado. Aresta de corte extra curta para maiores valores de corte. Estratégia de refrigeração otimizada devido às saídas de refrigerante dispostas radialmente com orientação direta para a aresta de corte.

Versão compatível com NC com Ø de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em **mandris de expansão hidráulicos** ou **de alta precisão**. Máxima precisão de concentricidade e segurança processual devido ao passo irregular das arestas de corte e conceção especial da largura do chanfro redondo.

Especificações de tolerância:

Configurável: Escareadores retificados para ajuste às especificações.

Utilização:

Design especial para perfurações de furos passantes.

Nota:

Tempo de entrega: 4 semanas.

Descrição técnica

Ø haste D_s	6 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø nominal D_c	4 mm
Tolerância	configurável
Comprimento total L	75 mm

Ficha de dados

Comprimento da lâmina L_c	8 mm
área de \emptyset	3,701 - 4,2 mm
Projeção L_1	39 mm
Avanço f em titânio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,24 mm/U
Série	Master Titan
#Excedente no valor de referência \emptyset	0,1 mm
Qualidades configuráveis	6
Qualidades configuráveis	7
Qualidades configuráveis	8
Qualidades configuráveis	9
Qualidades configuráveis	10
Qualidades configuráveis	11
Qualidades configuráveis	12
Qualidades configuráveis	13
Tolerâncias configuráveis	Z
Tolerâncias configuráveis	EF
Tolerâncias configuráveis	P
Tolerâncias configuráveis	CD
Tolerâncias configuráveis	N
Tolerâncias configuráveis	M
Tolerâncias configuráveis	R
Tolerâncias configuráveis	ZA
Tolerâncias configuráveis	H
Tolerâncias configuráveis	V
Tolerâncias configuráveis	A
Tolerâncias configuráveis	Y
Tolerâncias configuráveis	C
Tolerâncias configuráveis	FG
Tolerâncias configuráveis	B

Ficha de dados

Tolerâncias configuráveis	X
Tolerâncias configuráveis	G
Tolerâncias configuráveis	U
Tolerâncias configuráveis	JS
Tolerâncias configuráveis	ZB
Tolerâncias configuráveis	F
Tolerâncias configuráveis	S
Tolerâncias configuráveis	ZC
Tolerâncias configuráveis	D
Tolerâncias configuráveis	J
Tolerâncias configuráveis	K
Tolerâncias configuráveis	E
Tolerâncias configuráveis	T
Revestimento	TiAlN
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Haste	DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem	HPC
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	cor de rosa
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	adequado		
máximo a molhado	adequado		