

Pinos de aperto selado, forma B, sem furo, indicado para cone SK: 50



Dados do pedido

Número do pedido	308620 50
GTIN	4045197150950
Classe de artigo	31Z

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

- Para ferramentas com haste cônica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
- Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Instrução:

Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Vedado – com O-ring.

A ISO 7388-3 corresponde à norma antiga DIN 69872.

Descrição técnica

L ₁	34 mm
indicado para cone SK com código de cor	SK 50
binário de aperto máximo	150 Nm
Ângulo A	15 grau
Comprimento total L	74 mm
indicado para cone SK	50

Ø da cabeça D ₁	28 mm
Rosca M	M24
Ø do colar D	36 mm
Tamanho da chave	30 mm
Propriedades do furo	sem furo
Norma para pino de aperto	ISO 7388-3
Tipo de produto	Pinos de aperto

Acessórios

Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308825 50