




Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 254



Dados do pedido

Número do pedido	313725 254
GTIN	4067263152316
Classe de artigo	32R

Descrição

Modelo:

Ranhas e dentado **finamente fresados não brunidos.**

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhme e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

Instrução:

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

Descrição técnica

Distância entre furos a	30 mm
Largura da ranhura D	16 mm
Distância entre furos b	30 mm
para tipo de mandril	254 mm
para rosca DIN 912	M12

Largura B	50 mm
Altura H	45 mm
Comprimento L	110 mm
adequado para o código de cor	Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânica