

HOLEX**Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 315/21****Dados do pedido**

Número do pedido	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Classe de artigo	32R

Descrição**Modelo:**Ranhas e dentado **finamente fresados não brunidos.****Material:**

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:**Mandris de aperto automático** da empresa Schunk, Röhme e outros fabricantes de mandris de aperto automático.**Acessórios especiais:**

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

Instrução:

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

Descrição técnica

Altura H	58 mm
Largura B	50 mm
para tipo de mandril	315 mm
Distância entre furos a	39 mm
Largura da ranhura D	21 mm

Distância entre furos b	30 mm
para rosca DIN 912	M16
Comprimento L	130 mm
adequado para o código de cor	Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânica