

Garant**Fresa de desbaste frontal cilíndrica HR, TiAlN, Ø×largura js16: 40X32****Dados do pedido**

Número do pedido	182750 40X32
GTIN	4045197097255
Classe de artigo	11U

Descrição**Versão:****Perfil de cordão fino com retificação em relevo.****Geometria das arestas ideal.****Nota:** f_z para $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Descrição técnica**

Número de dentes Z	8
Ø do furo H7	16 mm
Ø das lâminas D _c	40 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 1100 N/mm ²	0,07 mm
Modelo da haste	com perfuração
Altura total	32 mm
Revestimento	TiAlN
Material de corte	HSS Co 5

Norma	DIN 1880 T1
Perfil de fresagem	HR
Tolerância de Ø nominal	js16
Alojamento da fresa frontal cilíndrica	Com ranhura de ajuste
Ângulo espiral	27 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Refrigeração interior	não
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa cilíndrica

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		