

**Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 060202, para acabamento****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260082 HBT130 |
| GTIN             | 4062406720063 |
| Classe de artigo | 22D           |

**Descrição técnica**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| #Raio do canto                                | 0,2 mm                    |
| Número de trocas/cortes                       | 2                         |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,1 - 1 mm                |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 60 - 220 m/min            |
| Aplicação principal                           | M                         |
| Tipo                                          | HBT130                    |
| Condição de corte                             | ligeiramente interrompido |
| Avanço $f$                                    | 0,05 - 0,2 mm/U           |
| Revestimento                                  | TiCN                      |
| Quebra-aparas                                 | MF                        |
| Material de corte                             | HM                        |

## Ficha de dados

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060202                               |
| Atribuição de acabamento/desbaste          | Acabamento                                |
| Tipo de produto                            | Pastilha de corte reversível para tornear |