

**Garant****DNMG 110408, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	40 - 90 m/min
Tipo	HB7415-1
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Número de trocas/cortes	4
Aplicação secundária	M
Tolerância	M
Quebra-aperas	TIM
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110408
Aplicação principal	S

Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar