

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7415-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Aplicação principal	S
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Quebra-aperas	TIS
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	4
Óleo de corte	HM

Aplicação secundária	M
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar