

**Mandril com coroa dentada Prima, Tipo: 6/10****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 342215 6/10   |
| GTIN             | 4019208067018 |
| Classe de artigo | 39R           |

**Descrição****Modelo:**

Os mordentes são temperados.

Para rotação à direita e à esquerda.

Com cone para mandril DIN 238 para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

**Utilização:**

Para perfuração universal em perfuradoras manuais elétricas, **perfuradoras de impactos** e perfuradoras de coluna.

**Descrição técnica**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Tipo                                        | 6/10         |
| Ø máximo do cone para mandril               | 10,094 mm    |
| Cone para mandril                           | B 10         |
| Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 52,5 mm      |
| Área de aperto                              | 0,5 - 6,5 mm |
| Ø exterior                                  | 29,5 mm      |

chave adequada para coroa dentada

S1

Tipo de produto

Mandrill com coroa dentada