

Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB, BT 50 A = 100, Ø do mandril d1: 27mm**Dados do pedido**

Número do pedido	303045 27
GTIN	4250122616306
Classe de artigo	36E

Descrição**Modelo:**

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.
Todas as hastes brunidas.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802. Chave especial n.º 309840.

Descrição técnica

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	27
Ø do mandril d ₁	27 mm
Projeção medida A	100 mm
chave especial adequada n.º 309840	27
Ø exterior D	58 mm
Ø de fixação D ₁	27 mm
Alojamento	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Chaves especiais para mandril de Ø 27	309840 27
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 27	309860 27
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50