

Garant**DC.T 070202, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,2 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7415-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Aplicação secundária	M
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	S
Tolerância	M

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Quebra-aparas	TIS
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar