

**CNMG 09T304, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7120-1
Aplicação principal	M
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 290 m/min
Quebra-aparas	VS
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T304
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar