

**Garant****DC.T 11T304, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	TIS
Condição de corte	contínuo
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	HB7415-1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 110 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM

Aplicação secundária	M
Aplicação principal	S
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar