

**CNMG 09T308, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VS
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 290 m/min
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar