

Garant**DC.T 11T308, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tolerância	M
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7415-1
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Aplicação secundária	M
Quebra-aperas	TIS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Aplicação principal	S
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar