

Garant**TCMT 16T304, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7415-1
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	S
Aplicação secundária	M
Quebra-aperas	TIS
Número de trocas/cortes	3
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm

Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 16T304
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar