

Garant**VC.T 160404, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Aplicação secundária	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Aplicação principal	S
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	TIS
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Tipo	HB7415-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar