

**DNMG 110404, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Quebra-aperas	VM
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Tipo	HB7120-1
Avanço $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110404
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar