

Garant**VC.T 110304, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	S
Quebra-aparas	TIS
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação secundária	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 110304
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7415-1
Óleo de corte	HM
Tolerância	M

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Profundidade de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar