

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160402, para acabamento, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	HB7415-1
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	S
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Aplicação secundária	M
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160402
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Quebra-aparas	TIS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar