

**CNMG 160612, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 240 m/min
Raio do canto	1,2 mm
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Tipo	HB7120-1
Quebra-aperas	VG
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear