

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7415-1
Aplicação principal	S
Número de trocas/cortes	4
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	TIM
Raio do canto	0,8 mm
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Aplicação secundária	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar