

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Material de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Aplicação principal	M
Tolerância	M
Tipo	HB7130-2
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Quebra-aparas	VM
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear