

VNMG 160404, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	VS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Tipo	HB7120-1
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160404
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar