

**WNMG 080412, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Raio do canto	1,2 mm
Quebra-aparas	VM
Aplicação principal	M
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Avanço $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080412
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar